



スペースを抑えて コストもダイエット

小型軽量

117×40×34mm
38g

Slim & Compact

diBar
slimQR **小型**
ハンディエリアイメージャ



Space-saving

一般的なリーダー



slimQR

スタンド込でも省スペース




本体外形: 117.24(W) x 34.2(L) x 40(D) mm
本体重量: 約 38g



slimQR 小型ハンディエリアイメージャ

読取確認
カンタン



ほぼ
原寸大

長期保証
3年

抗菌	インターフェイス USB microUSB RS232C
HID POS 対応	医療医薬品 コード対応
液晶画面上 コード読取	QRコード 漢字送信 Shift-JIS, UTF-8 (オプション)

広角照射読取確認LED
VBI (Visual Brightness Indicator) を採用

■ 読み取りシンボル

二次元コード PDF417, microPDF417, Aztec, Data Matrix, QR, 日本郵便コード(カスタマバーコード)
バーコード UPC/EAN/JAN, コード 39, コード 32, コーダバー(NW7), コード 128, GS1-128, インターリーブド 2/5, インダストリアル 2/5, マトリクス 2/5, MSI/Plessey, GS1 DataBar

項目	仕様
インターフェイス	USB(HID, COM), RS232C
照明LED	白色LED
エイマーLED	赤色LED
センサー	CMOS 640x480ピクセル
移動読取	100cm/秒迄(UPC100% 最適なフォーカス位置にて)
フレームレート	30フレーム/秒
読取角度	チルト ±360°, ピッチ ±45°, スキュー ±45°
読取深度	50~250mm(NB=0.4mm)
PCS	30% min.
最大バーコードサイズ	110mm
分解能	0.127mm(コード39)
読取窓幅	35mm
耐落下衝撃	コンクリート面に1.2mの高さから 自然落下後、動作に支障なし
周囲照度	0~100,000lux
供給電圧	DC5%V ±5%
消費電流	動作時 USB: 210mA / RS232C: 320mA スタンバイ時 USB: 2.5mA / RS232C: 6mA
温度	動作温度 -10~40°C 保管温度 -40~60°C
湿度	95% 氷結・結露無し(@40°C)
外形寸法	W117.24xL34.2xD40mm
重量	約38g(ケーブル含まない)
ケーブル長	USBケーブル 約1.5m RS232Cケーブル 約2.0m
保護等級	IP40相当
MTBF	70,000時間(2次元エンジン部)
適合規格	FCC, CE Class B, VCCI

オプション 応用機能で広がる用途

(SW-AD1-DB2D)

■ GS1 フォーマットチェッカ
識別子 (AI) や AI データが正しいフォーマットでエンコードされているかをチェック。

■ GS1 編集機能
読取データから識別子 (AI) を自動検出して、4 パターンの編集フォーマットでデータを送信。

■ 漢字送信機能
USB キーボードインターフェイスで、他のユーティリティソフトを介さず、直接アプリに漢字やカナを入力できます。
(マイナンバー QR対応 [UTF-8])

■ データ照合機能 (1対1)

専用特別保守契約

slimQR、cubeQR にはウェルコムデザインの通常保守契約とは別に特別保守契約もご用意しております。

slimQR、cubeQR
特別保守契約

長期 5年契約
安心 無償予備機提供

弊社までお問い合わせください。

■ スタンド(ダースネック)



省スペース設計スタンド

■ 専用ホルダー



ウォールマウント/デスクトップ/対応

型番	内容
slimQR-USB	エリアイメージャ, USB I/F(HID/COM/HID-POS), 1.5mストレート
slimQR-microUSB	エリアイメージャ, microUSB I/F(HID/COM/HID-POS), 1.5mストレート
slimQR-RS(*)	エリアイメージャ, RS232C I/F, 2mストレート, ACアダプタ別売
slimSTAND	ダースネックスタンド
slimHOLDER	デスクトップ/ウォールマウントホルダー
SW-AD1-DB2D	漢字送信/GS1編集/GS1フォーマットチェッカ/照合機能 追加オプション(slimQR本体と同時発注が必須)
PSSV	ACアダプタ, DC5V 出力

(*) 案件対応品です。弊社までご相談ください。

●掲載値は、メーカー規定の測定方法によるものです。●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です。

製品のご購入・お問い合わせは、下記の販売店まで

CAT-SLIMQR Rev.1.2.0.1 20161121



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com

本社 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル
TEL. 03-3836-9411 (代) FAX. 03-3836-9412
e-mail: welcom@e-welcom.com

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し!