

医療業界採用規格 GS1-128/GS1 Databar 対応

ダイバータッチ

diBar Touch

バイブレータ搭載 抗菌タッチスキャナ



液晶画面のコードも読み取り
(タブレット・スマートフォン画面からも)



バイブレーション対応
騒音のある現場でも読み取り確認がしやすい



大音量ブザー
音量調節可能



軽量設計

抗菌

アルコール消毒OK

銀の抗菌性を活かした無機抗菌剤採用



読み取りレンジ 0~5cm

タッチだけでなく、
ちょっと浮かしてスキャンも OK
浮かせると少し幅のあるコードも
スキャンできます



少し離しても
読み取れる

長期保証

2 年保証

OPOS 対応

OPOS

GS1-128/GS1 Databar の出力編集機能を搭載

GS1 とは、製造年月日、消費期限、有効期限、ロット番号、重量、梱包番号、発注番号など、様々なデータの先頭にアプリケーション識別子 (AI) を付けてデータ項目を管理するバーコードです。
編集機能を使うことで、より効率的にデータを抽出する事が可能になります。

■ 出力フォーマット例



- AI をカッコで囲む
(01)97847973029746(10)4011(15)080925(30)5000(17)090811<CR>
- AI をカンマにして区切る
97847973029746,4011,080925,5000,090811<CR>
- AI を TAB キーにして区切る
97847973029746<TAB>4011<TAB>080925<TAB>5000<TAB>090811<CR>
- AI を STX/ETX キーで囲む
<STX>97847973029746<ETX><STX>4011<ETX><STX>080925<ETX><STX>5000<ETX><STX>090811<ETX><CR>
- AI を異なるキーで区切る
97847973029746<TAB>4011<CR>080925<CR><LF>5000<@><@>090811< 右 ALT><CR>

GS1-128 は医療業界でも採用されている規格です


仕様

項目	仕様
入力電圧	DC5V ±5%
動作電流	160mA Max.
外形寸法	約 71(W)×155(H)×53(D) mm
重量	約 85g (ケーブル除く)
分解能	0.10mm(4mil) @ PCS=90%, タッチ読取時
PCS 値	30% min.@ UPC/EAN 100%
走査速度	200 スキャン / 秒
インディケータ	音色 / 音量 3 段階 プログラマブル 2 色発光 (グッドリード: 青色、ステータス: 赤色)
スキャナ部	ビーブ 赤色 LED, 630nm LED リニア CCD アレイ
インターフェイス	光源 USB-HID / USB パーチャル COM (USB1.1 準拠) 受光素子 RS232C、キーボード (PS2)
読取深度	0 ~ 50mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%)
読取幅 (左右マージン含)	65mm @ タッチ読取時, 86mm @ 50mm 浮上読取時 * * ITF, NB=0.33mm, PCS=90%
動作温度	0℃ ~ 50℃
保管湿度	-20℃ ~ 60℃
湿度	5% ~ 90% RH 氷結・結露なし
耐外乱光	10,000 Lux (蛍光灯下)
耐落下・衝撃	1.5M, 6 面各 2 回
保護構造	IP42
EMC 規格	VCCI クラス 2, CE, FCC, BSMI
読取コード	UPC/EAN/JAN (アドオン含む), ISBN/ISSN, Code 39, Codabar(NW7), Code 128, GS1-128, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, ほか

便利な機能を搭載

・データ照合

1 対 1 照合、マスタ照合



・利用者限定



型番

型番	仕様
SSH65VU(*1)	diBar™ Touch パイプ付タッチスキャナ, 抗菌ホワイトハウジング, 65mm 幅, USB キーボード & USB-COM I/F
SSH65V-MicroUSB(*1)	diBar™ Touch パイプ付タッチスキャナ, 抗菌ホワイトハウジング, 65mm 幅, microUSB ケーブル 1m, L アングル
AUTO-SSH65	抗菌オートスタンド
HLDR-1	タッチスキャナホルダー
PS5V-A50M	AC アダプタ, DC5V 出力

(*1) USB キーボードインターフェイス (HID) と USB パーチャル COM インターフェイスに対応しています。

(**) メモ帳や EXCEL といったアプリケーションソフトのカーソル位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又は USB インターフェイス (USB キーボードインターフェイス) をご利用ください。



●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.2 20180703

製品に関するお問い合わせは販売店まで

ウェルコムデザイン株式会社
URL: www.e-welcom.com
東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し!

diBar
Dynamic Innovation Barcode Series
www.dibar-corp.com
sales@dibar-corp.com